

完整真空吸盘
VAS-125-3/8-NBR
订货号: 152605

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	7 mm
真空吸盘直径	125 mm
有效吸气直径	105 mm
接口位置	顶部
真空吸盘形状	圆形，扁平
工作压力	-0.095 Mpa...0 Mpa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
额定工作压力	-0.07 Mpa -10.15 psi
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-20 °C...80 °C
70% 真空时的拉脱力	606 N
额定工作压力时的保持力	606 N
安装螺纹	G3/8
真空吸盘安装	G3/8
真空接口	G3/8
颜色	黑色
肖氏硬度	70 +/- 5
旋入螺钉的材料	压铸锌
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	NBR