


真空开关
VPEV-W-KL-LED-GH
订货号: 152619

FESTO



数据表

特性	值
认证	RCM 商标
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料说明	RoHS 合规
测得变量	相对压力
测量方法	气/电压力转换器
压力测量范围	-0.8 bar...-0.25 bar
工作压力	-1 bar...0 bar
最大过载压力	8 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
介质温度	0 °C...60 °C
环境温度	0 °C...60 °C
开关元件功能	转换开关
迟滞	0.08 bar...0.25 bar
最大开关频率	3 Hz
最大输出电流	2500 mA
工作电压范围 DC	10 V...30 V
电气接口 1，连接类型	螺纹端子
电气接口 1，连接系统	螺纹端子
电气接口 1，接口/线芯数	4
安装方式	带通孔 通过 H 型导轨 要么：
安装位置	可选
气动接口	M5
产品重量	56 g
外壳材料	PA PET POM

特性	值
膜片材料	NBR
开关状态指示	黄色 LED
阈值设置范围	-0.8 bar...-0.25 bar
防护等级	IP20
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III