


# 摆动气缸 DRRD-40-180-FH-Y9A

订货号: 1526986

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	40
缓冲角度	56 deg
每个终端位置的摆角调节范围	+10/-190 度
摆角	180 deg
缓冲	内部液压缓冲垫, 正常型
安装位置	可选
结构特点	齿轮齿条
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-10 °C...60 °C
6bar 时理论扭矩	24.1 Nm
允许的转动惯量	2.3 kgm <sup>2</sup>
产品重量	6424 g
安装方式	带通孔 通过内螺纹安装 要么:
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
驱动轴材料	回火钢
盖子材料	铝 阳极氧化处理
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	精制铝合金 光滑阳极氧化处理