

安装导轨
SLMS-16- -
订货号: 152744

FESTO



数据表

特性	值
设计	接近开关 T 型插槽
最大型材长度	2800 mm
安装位置	可选
对于活塞直径	Ø16
结构特点	传感器导轨
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...60 °C
安装方式	通过通孔和螺钉
型材材料	精制铝合金 阳极氧化处理
材料说明	RoHS 合规
螺钉材料	高合金钢