

直角气路板底座 NAVW-1/2-3-ISO

订货号: 152791

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
符合标准	ISO 5599-1
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
工作和先导介质说明	酯油 < 0.1mg/m ³ , 符合 ISO 8573-1:2010 [~:~:2] 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...80 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1020 g
底座的安装方法	通过通孔
安装方式	带通孔
先导气口 12/14	G1/8
辅助先导气口 12	G1/8
辅助先导气口 14	G1/8
先导气口 12	G1/8
先导气口 14	G1/8
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	G1/2
气接口, 气口 4	G1/2
底座材料	压铸铝