

棘轮装置
FLSR-16-R
订货号: 15280

FESTO



数据表

特性	值
规格	16
旋转方向	顺时针旋转
安装位置	可选
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
6bar 时理论扭矩	2.03 Nm
产品重量	350 g
外壳材料	压铸铝
套管材料	表面硬化钢
轴材料	表面硬化钢