

冷凝水排放装置 WA-2

订货号: 152810

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	机械
安装位置	垂直 +/-5°
手控装置	按钮式
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	外部，机械，全自动
测得变量	级别
阀功能	两位两通常开式，单电控阀
工作压力	1.5 bar...14 bar
工作介质	水
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	0 °C...50 °C
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	92 g
安装方式	管式安装
冷凝水排放装置接口	PK-4
气动接口	M9
外壳材料	精制铝合金