

# L 型快插接头

## QSL-16

订货号: 153075

FESTO



### 数据表

| 特性                      | 值                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 规格                      | 标准                                                                  |
| 公称通径                    | 13 mm                                                               |
| 安装位置                    | 可选                                                                  |
| 设计                      | L 型                                                                 |
| 包规格                     | 1                                                                   |
| 结构特点                    | 推挽原理                                                                |
| 工作压力时完整温度范围             | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi                        |
| 工作压力完整温度范围              | -0.95 bar...6 bar                                                   |
| 取决于温度的工作压力              | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 气源压力注意事项                | 水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa                                       |
| 工作介质                    | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰)                      |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作                                                            |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 1 - 低耐腐蚀能力                                                          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 洁净室适用性, 根据 ISO 14644-14 | 4 级, 符合 ISO 14644-1                                                 |
| 环境温度                    | -10 °C...80 °C                                                      |
| 产品重量                    | 31 g                                                                |
| 气接口, 气口 1               | 用于 16 mm 外径的气管                                                      |
| 气接口, 气口 2               | 适用于气管外径 16 mm                                                       |
| 释放环颜色                   | 蓝色                                                                  |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                                             |
| 外壳材料                    | PBT                                                                 |
| 释放环材料                   | POM                                                                 |
| 气管密封件材料                 | NBR                                                                 |
| 气管夹紧元件材料                | 高合金不锈钢                                                              |