

堵头
QSMC-3H
订货号: 153382

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
安装位置	可选
设计	堵头
包规格	10
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...6 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	0.2 g
气接口，气口 1	插入式轴套 Ø 3 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT