

# 压力表 MA-15-10-QS-4

订货号: 153383

FESTO



## 数据表

特性	值
指示范围	0 bar...10 bar
压力表公称通径	15
结构特点	波尔登管式压力表, 不带测量装置
安装方式	管式安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
交替负载系数	0.66
测量精度等级	5
防护等级	IP53
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
接口位置	居中, 背面
气动接口	QS-4
接触介质的材料	黄铜
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	钢
屏幕材料	PC
外壳颜色	黑色
产品重量	10 g
刻度	单量程 bar (外部)