

压力表  
MA-15-10-QS-6  
订货号: 153384

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 指示范围              | 0 bar...10 bar                                     |
| 压力表公称通径           | 15                                                 |
| 结构特点              | 波尔登管式压力表，不带测量装置                                    |
| 安装方式              | 管式安装                                               |
| 工作介质              | 惰性气体<br>中性流体                                       |
| 工作和先导介质说明         | 无乙炔<br>无氧                                          |
| 工作压力              | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| 交替负载系数            | 0.66                                               |
| 测量精度等级            | 5                                                  |
| 防护等级              | IP53                                               |
| 介质温度              | -20 °C...60 °C                                     |
| 环境温度              | -20 °C...60 °C                                     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                                     |
| 材料说明              | RoHS 合规                                            |
| 接口位置              | 居中，背面                                              |
| 气动接口              | QS-6                                               |
| 接触介质的材料           | 黄铜                                                 |
| 旋入螺钉的材料           | 黄铜                                                 |
| 外壳材料              | 钢                                                  |
| 屏幕材料              | PC                                                 |
| 外壳颜色              | 黑色                                                 |
| 产品重量              | 10 g                                               |
| 刻度                | 单量程<br>bar（外部）                                     |