

单向阀  
HB-1/2-QS-12  
订货号: 153461

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                               |
|--------------------------|---------------------------------|
| 阀功能                      | 止回功能                            |
| 气接口, 气口 1                | QS-12                           |
| 气接口, 气口 2                | R1/2                            |
| 安装方式                     | 拧入                              |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 2206 l/min                      |
| 工作压力                     | -1 bar...10 bar                 |
| 环境温度                     | 0 °C...60 °C                    |
| 外壳材料                     | 阳极氧化铝                           |
| 外壳颜色                     | 银色                              |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| 最小差压, 打开                 | 0.1 bar                         |
| 最小差压, 关闭                 | 0.2 bar                         |
| 工作和先导介质说明                | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 产品重量                     | 69 g                            |
| 材料说明                     | RoHS 合规                         |