


关断阀
HE-2-1/8-QS-6
订货号: 153471

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位两通双螺线管
气接口, 气口 1	R1/8
气接口, 气口 2	QS-6
驱动方式	手动
安装方式	通过通孔直接安装 通过螺纹直接安装 要么:
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	279.9 l/min
公称通径	3.2 mm
工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar
环境温度	0 °C...60 °C
外壳材料	加强型 PBT
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
密封原理	软密封
安装位置	可选
结构特点	活塞闸阀
先导类型	直接
流向	可逆
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...60 °C
产品重量	29 g
旋入螺钉的材料	镀镍黄铜
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR