


球阀
QH-QS-4
订货号: 153483

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位两通双螺线管
气接口, 气口 1	QS-4
气接口, 气口 2	QS-4
驱动方式	手动
安装方式	管式安装
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	148 l/min
公称通径	2.5 mm
工作压力	-0.1 Mpa...1 Mpa -1 bar...10 bar
环境温度	0 °C...60 °C
外壳材料	PBTP
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
密封原理	软密封
结构特点	球阀
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	12 g
材料说明	RoHS 合规