

球阀  
QH-QS-6-1/8  
订货号: 153487

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                                   |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 阀功能                      | 两位两通双螺线管                            |
| 气接口, 气口 1                | R1/8                                |
| 气接口, 气口 2                | QS-6                                |
| 驱动方式                     | 手动                                  |
| 安装方式                     | 拧入                                  |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 560 l/min                           |
| 公称通径                     | 2.5 mm                              |
| 工作压力                     | -0.1 Mpa...1 Mpa<br>-1 bar...10 bar |
| 环境温度                     | 0 °C...60 °C                        |
| 外壳材料                     | PBTP                                |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| 密封原理                     | 软密封                                 |
| 结构特点                     | 球阀                                  |
| 工作和先导介质说明                | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| 产品重量                     | 14 g                                |
| 旋入螺钉的材料                  | 镀镍黄铜                                |
| 材料说明                     | RoHS 合规                             |