


压差减压阀  
LRL-1/2-QS-12  
订货号: 153509

FESTO



数据表

| 特性                | 值                              |
|-------------------|--------------------------------|
| 控制器功能             | 压差常数<br>带回流功能                  |
| 气接口，气口 1          | G1/2                           |
| 气接口，气口 2          | QS-12                          |
| 安装方式              | 拧入                             |
| 标称流量，打开           | 730 l/min                      |
| 压力调节范围            | 2 bar...6 bar                  |
| 气源压力 1 MPa        | 0 Mpa...0.9 Mpa                |
| 入口压力 1            | 0 bar...9 bar                  |
| 气源压力 1 psi        | 0 psi...130.5 psi              |
| 环境温度              | 0 °C...60 °C                   |
| 外壳材料              | 加强型 PBT                        |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| 控制锁               | 反锁                             |
| 安装位置              | 可选                             |
| 结构特点              | 直动式活塞减压阀<br>带贯穿进气              |
| 关闭时的标称流量          | 700 l/min                      |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）          |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 产品重量              | 105 g                          |
| 旋入螺钉的材料           | 镀镍黄铜                           |
| 材料说明              | RoHS 合规                        |
| 螺纹密封件材料           | PTFE                           |