


压差减压阀  
LRL-1/8-QS-6  
订货号: 153513

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 控制器功能               | 压差常数<br>带回流功能                   |
| 气接口, 气口 1           | G1/8                            |
| 气接口, 气口 2           | QS-6                            |
| 安装方式                | 拧入                              |
| 标称流量, 打开            | 115 l/min                       |
| 压力调节范围              | 2 bar...6 bar                   |
| 气源压力 1 MPa          | 0 Mpa...0.9 Mpa                 |
| 入口压力 1              | 0 bar...9 bar                   |
| 气源压力 1 psi          | 0 psi...130.5 psi               |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C                    |
| 外壳材料                | 加强型 PBT                         |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| 控制锁                 | 反锁                              |
| 安装位置                | 可选                              |
| 结构特点                | 直动式活塞减压阀<br>带贯穿进气               |
| 关闭时的标称流量            | 115 l/min                       |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 产品重量                | 22 g                            |
| 旋入螺钉的材料             | 镀镍黄铜                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |
| 螺纹密封件材料             | PTFE                            |