

中空复合式分气接头

QSQ-1/4T-5/32-U

订货号: 153815

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	3.1 mm
安装位置	可选
结构特点	推挽原理
包规格	1
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
海事分类	参见证书
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C 14 °F...140 °F
产品重量	14 g
输出数量	4
供应管线数量	1
气接口, 气口 1	用于气管外径 1/4"
气接口, 气口 2	适用于气管外径 5/32"
释放环颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢