# 关断阀
# HE-2-3/8-QS-3/8-U

订货号: 153991




## 数据表

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 阀功能 | 两位两通双螺线管 |
| 气接口，气口 1 | 3/8 NPT |
| 气接口，气口 2 | QS-3/8 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 安装方式 | 通过通孔直接安装<br>通过螺纹直接安装<br>要么: |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 744.3 l/min |
| 公称通径 | 4.6 mm |
| 工作压力 | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 外壳材料 | 加强型 PBT |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 密封原理 | 软密封 |
| 安装位置 | 可选 |
| 结构特点 | 活塞闸阀 |
| 先导类型 | 直接 |
| 流向 | 可逆 |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作） |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 洁净室等级 | 4 级，符合 ISO 14644-1 |
| 介质温度 | 0 °C...60 °C |
| 产品重量 | 62 g |
| 旋入螺钉的材料 | 镀镍黄铜 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 密封件材料 | NBR |