

棘轮装置
FLSR-32-L
订货号: 15688

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
旋转方向	逆时针旋转
安装位置	可选
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
6bar 时理论扭矩	9.98 Nm
产品重量	1120 g
外壳材料	压铸铝
套管材料	表面硬化钢
轴材料	表面硬化钢