


直行程驱动器
DDLI-63- -
订货号: 1572299

FESTO



数据表

特性	值
行程	100 mm...2000 mm
活塞直径	63 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
位置检测	带集成位移编码器
工作压力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
工作模式	双作用
认证	RCM 商标
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值，返回行程	1870 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	1870 N
安装方式	带附件
气动接口	G3/8
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR TPE-U(PU)