

法兰安装件
FUA-40
订货号: 157303

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	449 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	精制铝合金
螺钉材料	钢 镀锌