

手控装置
AHB-MD/MF/MV
订货号: 157651

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 °C...60 °C
安装方式	快速压紧
外壳材料	加强型 PA6