

电接口
CPX-CTEL-4-M12-5POL
订货号: 1577012

FESTO



数据表

特性	值
协议	I-Port
尺寸（宽x长x高）	（包括互连模块） 50 x 107 x 55 mm
产品重量	110 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力 （安装时）
最大电缆长度	20 m
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺 PC
LED 显示屏	- I-Port 状态/诊断 模块状态 负载电源状态 系统电源状态
诊断	通信故障 模块短路 模块级诊断 低压
操作员控制装置	DIL 开关
最大地址容量，输入	32 Byte
最大地址容量，输出	32 Byte
参数设置	诊断特性 每个通道的自动防故障装置 每个通道的力 每个通道的闲置模式 模块参数 工具更换模式
内部循环时间	每 1 比特用户数据 1 ms
附加功能	工具更换模式

特性	值
电气接口	4x 插座 5 针 A 编码 M12
工作电压范围 DC	18 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
内部功耗，标称工作电压	典型值 65 mA
电源故障桥接	10 ms
每个通道的最大总输出电流	4 x 1.6 A
每个通道的最大电源	4 x 1.6 A
隔离通道 - 通道	否
隔离通道 — 内部总线	是，带中间电源
设备接口的数量	4