

# 塑料气管

## PU-5/32-BL

产品代号: 158360

FESTO

聚乙烯, 用于 CN- 和 CK- 管接头, 柔软和抗折 (不可用于食品工业).

该产品只可从 Festo USA 订购

最高工作压力是指最高温度时的工作压力.



## 技术参数

特性	值
外径	3.97 mm
与流量相关的弯曲半径	17 mm
内径	2.6 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
环境温度	-30 ... 60 °C
产品质量视长度而定	0.009 kg/m
颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS