

传感器测试器 SM-TEST-1

订货号: 158481

FESTO



数据表

特性	值
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
环境温度	0 °C...40 °C
工作电压范围 DC	12 V...20 V
电源	两节 9 V 块状电池
准备就绪状态指示	绿色 LED
防护等级	IP20
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L