

冷凝水排放装置
WA-1-B
订货号: 158497

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	机械
安装位置	垂直 $\pm 10^{\circ}$
手控装置	按钮式
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	外部, 机械, 全自动
测得变量	级别
阀功能	两位两通, 常闭, 单稳态
工作压力	4 bar...16 bar
工作介质	水
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	0 °C...60 °C
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	210 g
安装方式	管式安装
冷凝水排放装置接口	G1/4
气动接口	M9
外壳材料	黄铜 PA