


连接电缆
NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB
订货号: 1585795

FESTO



数据表

特性	值
防护套管长度	15 m
安装位置	可选
户外应用	耐候型 C1 级应用区域，符合 IEC 60654-1
工作电压范围 DC	0 V...30 V
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
相对空气湿度	5 - 100% 冷凝
防护等级	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
环境温度	-20 °C...60 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...60 °C
电气接口 1	直列式插头，5 针
电气接口 2	开放式末端，5 芯
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
气动接口	用于气管外径 8 mm 的气管 适用于气管外径 10 mm
最小电缆弯曲半径	100 mm
电缆结构	5 x 0.75 mm ²
产品重量	3750 g
材料说明	RoHS 合规
保护管材料	PA
套管螺纹接头材料	PA
电缆护套材料	PVC
密封件材料	TPE