


真空过滤器
VAF-PK-4
订货号: 15889

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	3 mm
安装位置	可选
过滤等级	50 µm
工作压力	-0.95 bar...0 bar
工作压力说明	仅用于开放式真空系统
真空度 = -0.75 bar 时的流量	70 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	0 °C...40 °C
产品重量	6 g
安装方式	管式安装
气动接口	PK-4, 带有管接螺母
管接螺母材料	POM
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	织物 PA
外壳材料	PA
适合喷射脉冲	8 bar