


圆形气缸
EG-6-10-PK-3
订货号: 15892

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm
活塞直径	6 mm
缓冲	在一端 不可调
安装位置	可选
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	无
派生型	一端活塞杆
工作压力	3 bar...7 bar
工作模式	推 单作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值，前进行程	11.8 N
理论最小弹簧返回力	3.1 N
理论最大弹簧复位力	5.2 N
产品重量	20 g
安装方式	通过锁紧螺母
气动接口	PK-3
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	高合金钢
密封件材料	NBR
活塞杆材料	高合金不锈钢
缸筒材料	高合金不锈钢