


压力开关 PEV-1/4-A-SW27

订货号: 159259

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟低电压指令 |
| CE 标记 (见合格声明) | 符合英国电气设备相关规定 |
| 测得变量 | 相对压力 |
| 测量方法 | 气/电压力转换器 |
| 压力测量范围 | 1 bar...10 bar |
| 工作压力 | 1 bar...10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 介质温度 | -20 °C...80 °C |
| 环境温度 | -20 °C...100 °C |
| 开关元件功能 | 转换开关 |
| 最大开关频率 | 3 Hz |
| 最大开关输出电压 AC | 250 V |
| 最大开关输出电压 DC | 250 V |
| 最大输出电流 | 4000 mA |
| 工作电压范围 DC | 12 V...250 V |
| 电气接口 | 4 针插头 |
| 安装方式 | 拧入 |
| 安装位置 | 可选 |
| 气动接口 | G1/4 |
| 产品重量 | 138 g |
| 外壳材料 | 镀锌钢 |
| 膜片材料 | NBR |
| 阈值设置范围 | 1 bar...10 bar |
| 防护等级 | IP65 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |