

过滤器
LF-1/2-D-MIDI-A
订货号: 159579

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 μm
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
保护罩	金属保护罩
工作压力	2 bar...12 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	3000 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	700 g
安装方式	管式安装 带附件
气接口，气口 1	G1/2
气接口，气口 2	G1/2
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC