


油雾器 LOE-3/8-D-MIDI

订货号: 159586

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	标准比例油雾器
最大贮油量	110 cm ³
保护罩	金属保护罩
工作压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
油雾器功能的最小流量	8 l/min
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	5500 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	630 g
安装方式	带附件
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 2	G3/8
材料说明	RoHS 合规
碗罩材料	PC