

塑料气管  
PUN-8X1,25-SW  
订货号: 159667

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 外径                  | 8 mm                                                              |
| 流量相关弯曲半径            | 37 mm                                                             |
| 内径                  | 5.7 mm                                                            |
| 最小弯曲半径              | 24 mm                                                             |
| 使用说明                | 基于 TPE-U 酯<br>尽在塑料气管的护套不含磷酸酯的情况下，其方可与电缆接触，否则或对塑料气管造成损坏。           |
| 气管特征                | 适用于拖链                                                             |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...0.7 Mpa<br>-13.775 psi...101.5 psi                   |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...7 bar                                                 |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)                                                    |
| 证书签发机构              | B 013277 0506 00                                                  |
| 工作介质                | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| 材料的防火测试             | UL94 HB                                                           |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                    |
| 环境温度                | -35 °C...60 °C                                                    |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.0302 kg/m                                                       |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 8 mm 的气管<br>用于倒钩接头内径 6 mm，带联接螺母<br>用于内径 6 mm 的倒钩接头       |
| 颜色                  | 黑色                                                                |
| 肖氏硬度                | D 52 +/-3                                                         |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                           |
| 气管材料                | TPE-U(PU)                                                         |