

储气罐
CRVZS-0.75
订货号: 160235

FESTO



数据表

特性	值
体积	0.75 l
安装位置	可选
符合标准	AD 2000
工作压力	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
认证	CRN 德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	TSSACRN0H17477.5C
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:] 氮气
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...100 °C
环境温度	-10 °C...100 °C
连接螺纹的最大紧固扭矩	23 Nm
产品重量	736 g
安装方式	通过固定夹
气动接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
储气罐材料	高合金不锈钢
固定夹材料	高合金不锈钢