

面板式精密压力表
FMAP-63-6-1/4-EN
订货号: 161130

FESTO



数据表

特性	值
指示范围	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
符合标准	EN 837-1
压力表公称通径	63
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
结构特点	波尔登管式压力表
安装方式	面板式安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧
工作压力	0 Mpa...0.6 Mpa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
交替负载系数	0.66
测量精度等级	1
防护等级	IP43
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
接口位置	居中, 背面
气动接口	G1/4
接触介质的材料	黄铜
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	ABS
屏幕材料	SAN
安装环材料	钢

特性	值
外壳颜色	黑色
产品重量	120 g
刻度	双刻度 bar (外部) psi (内刻度)