

直角式插头插座

PEV-1/4-A-WD

订货号: 161209

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	带通孔
电气接口	4 针 直角式插座
防护等级	IP65
环境温度	-40 °C...90 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规