



电磁阀
MN1H-2-3/4-MS-NPT
订货号: 161730

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	膜片式阀
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	3/4 NPT
公称通径	20 mm
阀功能	两位两通，常闭，单稳态
手控装置	通过附件锁定 按钮式
流向	不可逆
中等	过滤的压缩空气，过滤等级 200 µm
排气功能	不带节流选项
复位类型	气动弹簧
先导类型	先导驱动
介质压力	0.5 bar...10 bar
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
螺钉材料	高合金不锈钢
螺钉的物料编号	1.4301
产品重量	1100 g
防护等级	IP65