


接近开关

CRSMEO-4-K-LED-24

订货号: 161775

FESTO



数据表

特性	值
设计	圆形
认证	RCM 商标
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料说明	RoHS 合规
测得变量	位置
测量原理	舌簧式
环境温度	-20 °C...60 °C
重复精度	0.2 mm
开关输出	接触式, 双极
开关元件功能	常开触点
打开时间	0.5 ms
关闭时间	0.03 ms
最大开关频率	800 Hz
最大输出电流	500 mA
最大开关电容 DC	10 W
电感式保护电路	适用于 MZ、MY、ME 线圈
短路电流额定值	否
额定工作电压 DC	24 V
工作电压范围 DC	12 V...30 V
反极性保护	否
电气接口 1, 连接类型	电缆
电气接口 1, 连接系统	开放式
电气接口 1, 接口/线芯数	3
接口出口方向	同轴向
电缆长度	2.5 m
电缆护套颜色	灰色
电缆护套材料	TPE-O
安装方式	带附件
产品重量	70 g

特性	值
外壳颜色	黑色
外壳材料	PP
开关状态指示	黄色 LED
带移动电缆的环境温度	-5 °C...60 °C
防护等级	IP67
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L