

双耳环支座 CRLNG-40

订货号: 161841

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 规格 | 40 |
| 基于标准 | ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290) |
| 安装位置 | 可选 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 - 极高的耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 适用于锂离子电池生产 | 产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中 |
| 环境温度 | -40 °C...80 °C |
| 最大负载能力 | 1.5 kN |
| 产品重量 | 161 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 安装件材料 | 电解抛光 高合金钢 |
| 轴承材料 | 聚合物 |