

双耳环支座
CRLNG-50
订货号: 161842

FESTO



数据表

特性	值
规格	50
基于标准	ISO 15552（之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290）
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	-40 °C...80 °C
最大负载能力	2.5 kN
产品重量	281 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	电解抛光 高合金钢
轴承材料	聚合物