

双耳环支座
CRLNG-100
订货号: 161845

FESTO



数据表

特性	值
规格	100
基于标准	ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	-40 °C...80 °C
最大负载能力	9 kN
产品重量	915 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	电解抛光 高合金钢
轴承材料	聚合物