

法兰安装件
CRFNG-63
订货号: 161849

FESTO



数据表

特性	值
规格	63
安装位置	可选
符合标准	ISO 15552（先前也有 VDMA 24562、ISO 6431、NFE49 003.1、UNI 10290）
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	680 g
安装件材料	高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢