

法兰安装件  
CRFNG-80  
订货号: 161850

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 规格                  | 80                                                         |
| 安装位置                | 可选                                                         |
| 符合标准                | ISO 15552 (先前也有 VDMA 24562、ISO 6431、NFE49 003.1、UNI 10290) |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 4 - 极高的耐腐蚀能力                                               |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                             |
| 适用于锂离子电池生产          | 不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况: 钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈   |
| 环境温度                | -40 °C...150 °C                                            |
| 产品重量                | 1508 g                                                     |
| 安装件材料               | 高合金不锈钢                                                     |
| 螺钉材料                | 高合金不锈钢                                                     |