

耳轴支座 CRLNZG-32

订货号: 161874

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	0.9 kN
产品重量	205 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	高合金不锈钢
轴承材料	聚合物