

耳轴支座
CRLNZG-40/50
订货号: 161875

FESTO



数据表

特性	值
规格	40/50
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	2.5 kN
产品重量	323 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	高合金不锈钢
轴承材料	聚合物