



真空发生器  
VADMI-70  
订货号: 162507

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 拉伐尔喷嘴的公称通径          | 0.7 mm                                                       |
| 网格尺寸                | 15 mm                                                        |
| 消声器设计               | 常闭                                                           |
| 安装位置                | 可选                                                           |
| 喷射器特征               | 高真空度                                                         |
| 过滤等级                | 40 µm                                                        |
| 手控装置                | 按钮式                                                          |
| 集成功能                | 电控喷射脉冲阀<br>节流<br>电控开关阀<br>过滤器<br>单向阀                         |
| 阀功能                 | 关闭                                                           |
| 工作压力                | 0.15 Mpa...0.8 Mpa<br>1.5 bar...8 bar<br>21.75 psi...116 psi |
| 最大真空度               | 85 %                                                         |
| 额定工作压力              | 0.6 Mpa<br>87 psi                                            |
| 标称工作压力              | 6 bar                                                        |
| 带喷射脉冲且在额定工作压力下的气源时间 | 0.59 s                                                       |
| 工作电压范围 DC           | 21.6 V...26.4 V                                              |
| 持续通电率               | 100%                                                         |
| 认证                  | c UL us - 认证 (OL)                                            |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| 工作和先导介质说明           | 不可用润滑介质工作                                                    |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| 介质温度                | 0 °C...60 °C                                                 |
| 防护等级                | IP65                                                         |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C                                                 |
| 产品重量                | 170 g                                                        |
| 电气接口                | 插头                                                           |

| 特性       | 值                     |
|----------|-----------------------|
| 安装方式     | 带通孔<br>通过内螺纹安装<br>要么： |
| 气接口，气口 1 | M5                    |
| 气接口，气口 3 | 集成式消声器                |
| 真空接口     | G1/8                  |
| 材料说明     | RoHS 合规               |
| 密封件材料    | NBR                   |
| 进气嘴材料    | 镀镍黄铜                  |
| 过滤器材料    | PA                    |
| 过滤器外壳材料  | PC                    |
| 外壳材料     | 精制铝合金                 |
| 消声器材料    | PE<br>POM             |
| 活塞材料     | POM                   |
| 发射器喷嘴材料  | 镀镍黄铜                  |