



分支模块  
FRM-H-1/8-D-MINI  
订货号: 162788

FESTO



数据表

| 特性                   | 值                                        |
|----------------------|------------------------------------------|
| 安装位置                 | 可选                                       |
| 结构特点                 | 分支模块                                     |
| 工作压力                 | 0.015 Mpa...1.6 Mpa<br>0.15 bar...16 bar |
| 在主气流方向 1->2 上的标准标称流量 | 1100 l/min                               |
| 工作介质                 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC            | 2 - 中等耐腐蚀能力                              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 储存温度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 输出口空气纯净度等级           | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性气体 |
| 介质温度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 环境温度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 产品重量                 | 325 g                                    |
| 气接口, 气口 1            | G1/8                                     |
| 气接口, 气口 2            | G1/8                                     |
| 气接口, 气口 3            | G1/4                                     |
| 气接口, 气口 4            | G1/4                                     |
| 材料说明                 | RoHS 合规                                  |
| 外壳材料                 | 压铸铝                                      |