

快插接头
CRQS-M5-6
订货号: 162861

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	2 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作压力说明	水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-15 °C...120 °C
标称扭矩	1.33 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	8.4 g
合适的电缆	PFAN
安装方式	外六角, 规格 12 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 M5
气接口, 气口 2	适用于气管外径 6 mm
旋入螺钉的材料	高合金不锈钢
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	高合金不锈钢
螺纹密封件材料	FPM 高合金不锈钢
释放环材料	高合金不锈钢
气管密封件材料	FPM

特性	值
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢
止推环材料	高合金不锈钢