



开关阀
PVEL-P-124-HP7
订货号: 1629205

FESTO



数据表

特性	值
系列	L
公称通径 DN	54
结构特点	活塞闸阀
驱动方式	气动
密封原理	软密封
排气功能	不带节流选项
复位类型	弹簧复位
先导类型	直接
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
工作压力	0 Mpa...4.2 Mpa 0 bar...42 bar
先导压力	9 bar...42 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	5 °C...50 °C
环境温度	5 °C...50 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟压力设备指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国压力设备法规
适合食品行业使用	见补充材料说明
安装位置	可选
产品重量	7250 g
气接口, 气口 3	G1/2
先导气口 12	G1/4
先导气源	外部
活塞式滑阀材料	精制铝合金
密封件材料	NBR PE
外壳材料	精制铝合金